

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK190MSS0015H19



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 63,00 AC/DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

8,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

3 140,50

Dimensjoner

[mm]

26,00 x 26,00 x 85,00

Materialer

PUR svart

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Tiltrekkingsmoment

[Nm]

2,00

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E11744



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGK190MSS0015H19

Elektrisk tilkobling

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



E11744



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK190MSS0015H19

Tilkobling

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul