


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Glassfiberoptikk	[mm]	10,00
------------------	------	-------

OBF

Glassfiberoptikk	[mm]	10,00
------------------	------	-------

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk	[mm]	160,00
------------------	------	--------

OO50

Glassfiberoptikk	[mm]	30,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...60,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	33,50
Versjon av følehode		rett
Følehovede tråd		M4

E21106



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Følehovede lengde	[mm]	23,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	3,00
Fiberarrangement		⦿
Kjerne diameter	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	2x 217 x 0,06
Ytre diameter	[mm]	1,00
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M4
	Tannlåseskive: 2
	riflet mutter: 1 x M11
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------