


Adapterkontakt

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-ring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	22,80
Monteringsgjenger		PG 9
Materialer		diecast zinc
Støpt kroppsmateriale		diecast zinc

Tilbehør

Varer som leveres		mutt: 1 x PG9
-------------------	--	---------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E11067



Adapterkontakt

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Elektrisk tilkobling


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: diecast zinc



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit