




Sveiseadapter for prosessensorer

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
- 2 Lekkasjeport
- 3 tetningsområde



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikasjon

Design	med lekkasjeport
Installasjon	for tykke veggtykkelser og for ugunstige sveiseforhold; for tankbunn og vegg
Trykkklassifisering [bar]	16,00
Merknad om trykkvurdering	for tilkoblingen sensor–adapter

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	289,70
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / R
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 85,00 mm
Forsegling	Tetning

Tilbehør

Varer som leveres	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------