


## Monteringsbrakett

VALVE BRACKET 20-40MM



## Applikasjon

Design

for mekaniske grensesnitt til pneumatiske aktuatorer VDI / VDE 3845

## Mekaniske data

|                              |      |                                                                                        |
|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                         | [g]  | 471,50                                                                                 |
| Hullavstand for festebrakett |      | 80 x 30 / 130 x 30 mm                                                                  |
| Akselhøyde for ventilstyring |      | 20 / 30 / 40 mm                                                                        |
| Egnet for akseldiametere     | [mm] | > 38,00                                                                                |
| Materialer                   |      | monteringsbrakett: rustfritt stål (1.4404 / 316L); overgangsplugg for aksel: aluminium |

## Tilbehør

Varer som leveres

socket head screw: 1 x M6 x 60, rustfritt stål:

pipeskruer: 8 x M5 x 8, rustfritt stål:

sekskantmutter: 8 x M5, rustfritt stål:

# E12674



## Monteringsbrakett

VALVE BRACKET 20-40MM

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|