


Forbindelseskabel med AMP-kontakt

ecomatPanel/Cable/5m



Applikasjon

Spesiell egenskap

Skjermet kabel

Elektriske data

Driftsspenning [V]

8,00...32,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning totalt [A]

4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40,00...80,00

Beskyttelse

IP 20; (uten resistor)

Mekaniske data

Vekt [g]

456,40

Dimensjoner [mm]

89,50 x 33,40 x 47,30

Materialer

hus: PBT-GF20

Støpt kropps materiale

PBT

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, grå, Ø 8,3 mm, beskyttet; 2 x 0,5 mm² (snodde ledningspar) + 2 x 0,5 mm² (snodde ledningspar)

Koblinger: AMP MQS, rett; Støpt kropp: PBT; kontakter: fortinnet




E12736



Forbindelseskabel med AMP-kontakt

ecomatPanel/Cable/5m

Tilkobling



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb