


Sveiseadapter for prosessensorer

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: tetningsområde
 2: G1 innvendig tråd
 3: tetningsring-spor for O-ring 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Applikasjon		
Trykkklassifisering	[bar]	150,00
Merknad om trykkvurdering	for tilkoblingen sensor–adapter	
Tester/godkjenninger		
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.	
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	292,50
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4; O-ring: FPM; O-ring: EPDM	
Sensor tilkobling	G 1 tettingskjegle	
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 50 mm	
Forsegling	Tetning	
Tilbehør		
Varer som leveres	O-ring: 26 x 3, i samsvar med EPDM, FDA, E30438	
	O-ring: 26 x 3, i samsvar med FKM, FDA, E30437	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	