


Tetning

U-SEAL 50 ST



Applikasjon

Mediumtemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Trykklassifisering	[bar]	400,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...100,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	96,50
Innvendig diameter	[mm]	12,00
Ytre diameter	[mm]	21,00
Materialer		NBR; stål:

Merknader

Antall i forpakning		50,00 stk.
---------------------	--	------------