




Sveiseadapter for prosessensorer

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT



- 1 G1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
 2 Lekkasjeport
 3 tetningsområde



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applikasjon	
Design	med lekkasjeport
Installasjon	for tynne veggtykkelser
Trykkklassifisering [bar]	50,00
Merknad om trykkvurdering	for tilkoblingen sensor–adapter
Tester/godkjenninger	
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data	
Vekt [g]	186,00
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 50,00 mm
Forsegling	Tetning
Tilbehør	
Varer som leveres	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.