


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-M6



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF; OOF

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

OOF

Glassfiberoptikk	[mm]	200,00
------------------	------	--------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...150,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	62,10
------	-----	-------

Versjon av følehode		rett
---------------------	--	------

Følehovede tråd		M6
-----------------	--	----

Følehovede diameter	[mm]	7,00
---------------------	------	------

Følehovede lengde	[mm]	45,00
-------------------	------	-------



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-M6

Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		①
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		metall silikon
Tilbehør		
Varer som leveres		sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:
		Tannlåseskive: 2
		riflet mutter: 1 x M11
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.