


## Hevert

SIPHON TUBE G1/2



1 spennhylse i henhold til DIN 16283

## Applikasjon

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
| Medier      | væsker og gasser               |

## Tester/godkjenninger

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
| Sikkerhetsinstruksjoner    | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.        |

## Mekaniske data

|                   |     |               |
|-------------------|-----|---------------|
| Vekt              | [g] | 758,20        |
| Materialer        |     | stål (1.0345) |
| Sensor tilkobling |     | G 1/2         |
| Prosesstilkobling |     | G 1/2         |

## Tilbehør

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Varer som leveres | forseglinger: 2, PTFE |
|-------------------|-----------------------|

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|



## Hevert

SIPHON TUBE G1/2


## Andre data

medium: vann, omgivelsestemperatur: 25 °C

| middeltemperatur foran vannlås °C | middeltemperatur bak vannlås °C |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 85                                | 35                              |
| 150                               | 50                              |

## Diagrammer og grafer

Driftstrykk



p Driftstrykk

t driftstemperatur før bortledning med hevert