


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-M-V-M4



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

1 200,00

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OOF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

400,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...150,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

68,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

E20505



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-M-V-M4

Følehovede lengde	[mm]	15,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		metall silikon

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M4, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 4
	riflet mutter: 1 x M11

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------