


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

200,00

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

350,00

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

2 740,00

OO50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

800,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

47,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M3

E20603



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M

Følehovede lengde	[mm]	20,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	30,00
Fiberarrangement		●
Kjerne diameter	[mm]	1
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M3 Tannlåseskive: 4
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------