




Sveiseadapter for prosessensorer

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 tettingskant

EC 1935/2004 FDA

Applikasjon

Mediumtemperatur	[°C]	< 250,00
Trykklassifisering	[bar]	50,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	36,20
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	5,00...20,00
Sensor tilkobling		M12 x 1,5 tettingskjele
Prosesstilkobling		sveiseadaptere Ø 25 mm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------