


IO-Link-minneplugg

MEMORY PLUG



- 1 tilkobling for spenningsforsyning og utgangssignaler
2 tilkobling for temperatursensor



Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...32,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 35,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Utgangssignal	IO-Link
Elektrisk design	PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	0,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	500,00; (raskt: 2 A / 50 ms)
Type kortslutningsbeskyttelse	avhengig av den tilkoblede sensoren

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
IO-Link Device	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
Profiler	ingen profil
SIO modus	nei
Nødvendig hovedporttype	A
Min. prosess syklus tid [ms]	2,50
IO-Link Master	
Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1



IO-Link-minneplugg

MEMORY PLUG

SDCI standard	IEC 61131-9 (Draft)
Antall porter klasse A	1

Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67

Tester/godkjenninger	
EMC	EN 61000-6-2
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27 50 g 11 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN]	655,69

Mekaniske data	
Vekt [g]	116,50
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Tetningsmateriale	FKM

Displayer/driftselementer	
Display	drift 2 x LED, grønn

Merknader	
Merknader	kun for positive svitsjesensorer
	Minnepluggen fungerer som en master hvis den er tilkoblet en sensor.
	Minnepluggen fungerer som en enhet hvis den brukes sammen med hjelpeprogrammet.
	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM



IO-Link-minneplugg

MEMORY PLUG

Tilkobling



- 1: sensor
- 2: minneplugg