




## Prosessovergang Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

| Applikasjon                                         |                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Trykkklassifisering                                 | [bar]                                                                                           | 16,00  |
| MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN)          | [bar]                                                                                           | 16,00  |
| Tester/godkjenninger                                |                                                                                                 |        |
| Direktivet for trykkutstyr                          | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |        |
| Sikkerhetsinstruksjoner                             | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.        |        |
| Mekaniske data                                      |                                                                                                 |        |
| Vekt                                                | [g]                                                                                             | 269,00 |
| Materialer                                          | rustfritt stål (1,4435/ 316L)                                                                   |        |
| Sensor tilkobling                                   | G 1/2 tettingskjele                                                                             |        |
| Prosesstilkobling                                   | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)                                                            |        |
| Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4                                                                                         |        |
| Merknader                                           |                                                                                                 |        |
| Antall i forpakning                                 | 1,00 stk.                                                                                       |        |