


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M


Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Glassfiberoptikk	[mm]	60,00
------------------	------	-------

OBF

Glassfiberoptikk	[mm]	90,00
------------------	------	-------

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk	[mm]	570,00
------------------	------	--------

OO50

Glassfiberoptikk	[mm]	300,00
------------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	48,50
Versjon av følehode		rett
Følehovede tråd		M6

E20654



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Følehovede lengde	[mm]	35,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	30,00
Fiberarrangement		⊙
Kjerne diameter	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål: Tannlåseskive: 2
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------