


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

200,00

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

450,00

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

2 770,00

OO50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

800,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

51,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

E20703



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Følehovede lengde	[mm]	15,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	30,00
Fiberarrangement		●
Kjerne diameter	[mm]	1
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4301 / 304)
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M4, rustfritt stål: Tannlåseskive: 4
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------