


E61436



Kobling med dobbeltsløyfe

DL COUPLING V2A 29-6-10-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
- 2 Dybde der Klemmnabe

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -30,00...80,00

Mekaniske data

Vekt [g]	31,10
Materialer	overgangsplugg for aksel: rustfritt stål (1.4305 / 303); kobling med dobbeltsløyfe: PU
Tiltrekkingsmoment [Nm]	skruer for momentiltrekking: 100 Ncm
Ytre diameter D [mm]	29,00
Innvendig diameter 1 [mm]	6
Innvendig diameter 2 [mm]	10
Dybde for klemnavet [mm]	9,00
Klemmeskruer [mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Lengde [mm]	29,00
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]	3 000,00
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm]	± 2
Maks. radiell feiljustering for aksel [mm]	± 2
Maks. vinkelforskyvning [°]	± 10
Stivhet i torsjonsfjæren [Nm/rad]	13,00

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.