


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon	Liten bøyeradius

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Glassfiberoptikk	[mm]	20,00
------------------	------	-------

OBF

Glassfiberoptikk	[mm]	25,00
------------------	------	-------

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk	[mm]	170,00
------------------	------	--------

OO50

Glassfiberoptikk	[mm]	60,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	39,50
Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	3,00

E20711



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Fiberarrangement		⦿
Kjerne diameter	[mm]	2 x 0,5
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		PE
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Kutter for fiberoptikk:, E20600
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.