


Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 10000



1 malje 20,2 mm Ø

Produktegenskaper

Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Applikasjon

Design	for omkodere med 58 mm synkroflens og 6 mm fast aksel
--------	---

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet	± 0,01 % FSO
Repeterbarhet	± 0,001 % FSO

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...80,00

Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 10000

Lagringsfuktighet	[%]	5,00...95,00; (ikke kondenserende)
-------------------	-----	------------------------------------

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Vibrasjonsmotstand	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniske data

Vekt	[g]	3 510,80
Dimensjoner	[mm]	115,00 x 168,70 x 115,00
Topp flens diameter	[mm]	58,00
Materialer	hus: aluminium anodisert; tråd: rustfritt stål: polyamidbelagt	
Akseldesign	Solid aksel	
Akseldiameter	[mm]	6,00
Maks. måle lengde	[mm]	10 000,00
Trådtrommel omkrets	[mm]	315,00
Tråddiameter	[mm]	1,00
Trådforbindelse	20,2; (malje)	
Trådegenskaper	maks. hastighet av trådforskyvning	[m /s] 2
	maks. wire-akselerasjon	[g] 6
	maks. forlengelsekraft	[N] 21
	maks. tilbaketrekkingskraft	[N] 8
Festeflens	synkro-flens	


Tilbehør

Varer som leveres	skruer: 3 x M4
	syndler skruer: 4 x M4
	skiver
	synkro-flens
	Kobling for omkodere

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Diagrammer og grafer



Installasjonsinstruksjon