



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype OBF; OOF

OBF

Glassfiberoptikk [mm] 7,00

OOF

Glassfiberoptikk [mm] 7,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt [g]	0,06
Følehovede høyde [mm]	10,00
Følehovede width [mm]	32,00
Følehovede lengde [mm]	25,00
Probe dimensjoner [mm]	10,00 x 32,00 x 25,00
Total lengde [mm]	2 000,00
Liten bøyeradius [mm]	15,00
Fiberarrangement	
Fibermateriale	PMMA
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PE

Merknader

Merknader rekkevidde ca. 5 mm fra blenderåpning (med lateral CD-deteksjon og høyeste overflødig forsterkning)

E20782



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Antall i forpakning

1,00 stk.