




RFID-brikke

ID-TAG/22X3.0/06



Applikasjon

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25,00...90,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	120,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	896,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		ICODE SLIX
Antall blokker		28
Blokkstørrelse	[Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...120,00
Beskyttelse		IP 68

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkjenning		ISO 15693

Mekaniske data

Vekt	[g]	18,65
Type montering		Installasjon på metalliske- og ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten ; Ved installasjon på metall monteres den merkede siden på overflaten (merking: B eller punkt))
Dimensjoner	[mm]	Ø 22,00 / L = 3,00
Materialer		PA 9T

Merknader

Merknader		
Antall i forpakning		10,00 stk.



RFID-brikke

ID-TAG/22X3.0/06

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	15
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	40

leseavstand når den er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	8
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	16
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-