


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-M5/16



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF; ODF; OMF

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

1 000,00

ODF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

4,00

OMF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

800,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58,00...315,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

197,00

Versjon av følehode

rett

Total lengde

[mm]

900,00

Liten bøyeradius

[mm]

19,00

Fiberarrangement



Fibermateriale

glass

E20823



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-M5/16

Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M8
	klemringer: 2
	O-ringer: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.