




Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-50-V-V-M5/16/R



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF; ODF; OMF

OBF

Glassfiberoptikk [mm]

150,00

ODF

Glassfiberoptikk [mm]

1,00

OMF

Glassfiberoptikk [mm]

175,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-58,00...315,00

Mekaniske data

Vekt [g]

127,50

Versjon av følehode

vinklet

Total lengde [mm]

900,00

Liten bøyeradius [mm]

19,00

Fiberarrangement



Fibermateriale

glass

E20824



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-50-V-V-M5/16/R

Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M8
	klemringer: 2
	O-ringer: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.