



1 midt på brikken



Applikasjon

Applikasjon		koding av transportører i transportbånd
Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	90,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	896,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		Vigo
Antall blokker		28
Blokkstørrelse	[Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radiogodkjennelse	ISO 15693	

Mekaniske data

Vekt	[g]	5,30
Hus		gjenget type
Type montering		installasjon på ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner	[mm]	M5 / L = 16,50
Gjengebetegnelse		M5
Materialer		PA svart

E80347



RFID-brikke

ID-TAG/M5x16,5/06

Merknader

Antall i forpakning	10,00 stk.
---------------------	------------

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15