




Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-M5/16/R



Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OBf; ODF; OMF
--	---------------

OBf

Utvalg av fiberoptikk [mm]	1 000,00
----------------------------	----------

ODF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	4,00
----------------------------	------

OMF

Utvalg av fiberoptikk [mm]	800,00
----------------------------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-58,00...315,00
---------------------------	-----------------

Mekaniske data

Vekt [g]	204,00
Versjon av følehode	vinklet
Total lengde [mm]	900,00
Liten bøyeradius [mm]	19,00
Fiberarrangement	●
Fibermateriale	glass

E20825



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-M5/16/R

Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M8
	klemringer: 2
	O-ringer: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.