


RFID-brikke

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID-brikke
2 posisjonsmerke for brikke midt på antennen



Applikasjon

Applikasjon	koding av transportører i transportbånd
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv) [°C]	90,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
Minnestørrelse [bit]	896,00
Minnetype	EEPROM
Brikketype	Vigo
Antall blokker	28
Blokkstørrelse [Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte]	8,00
RFID standard	ISO 15693
Maks. lesesykluser	ubegrenset
Maks. lesesykluser	100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
--------------	-----------------	------------



RFID-brikke

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radiogodkjennelse	ISO 15693	

Mekaniske data

Vekt	[g]	10,00
Hus	brikkefeste for transportører	
Type montering	Installasjon på metalliske- og ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten)	
Dimensjoner	[mm]	18,00 x 33,00 x 16,90
Materialer	PBT oransje; PA svart	

Tilbehør

Varer som leveres	
-------------------	--

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Andre data

leseavstand når den er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15