




RFID-brikke

ID-TAG/20X3/06-16KBit



Applikasjon

Applikasjon	koding av transportører i transportbånd	
Driftstemperatur (aktiv) [°C]		-25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv) [°C]		85,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens [MHz]		13,56
Minnestørrelse [bit]		16 000,00
Minnetype		FRAM
Brikketype		MB89R118C
Antall blokker		250
Blokkstørrelse [Byte]		8,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte]		8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		ubegrenset

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]		-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 68

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mekaniske data

Vekt [g]		9,30
Dimensjoner [mm]		Ø 20,00 / L = 3,00
Materialer		PPA

Merknader

Antall i forpakning		5,00 stk.
---------------------	--	-----------

E80349



RFID-brikke

ID-TAG/20X3/06-16KBit

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-