

Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-50-V-V-R5



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF; ODF; OMF

OBF

Glassfiberoptikk [mm]

150,00

ODF

Glassfiberoptikk [mm]

1,00

OMF

Glassfiberoptikk [mm]

175,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-58,00...315,00

Mekaniske data

Vekt [g]

112,00

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter [mm]

5,00

Total lengde [mm]

900,00

Liten bøyeradius [mm]

19,00

Fiberarrangement



E20829



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-50-V-V-R5

Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.