


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-V-E1



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk [mm] 40,00

OKF

Glassfiberoptikk [mm] 8,00

OOF

Glassfiberoptikk [mm] 24,00

OUF

Glassfiberoptikk [mm] 8,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt [g] 46,00

Versjon av følehode rett

Følehovede diameter [mm] 1,00

E20057



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-V-E1

Følehovede lengde	[mm]	5,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00; (for fast installasjon)
Fiberarrangement		Ⓜ
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		aluminium
Tilbehør		
Varer som leveres		E20103
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.