




RFID-brikke

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit



Applikasjon

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25,00...85,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	90,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	16 000,00
Minnetype		FRAM
Brikketype		MB89R118C
Antall blokker		250
Blokkstørrelse	[Byte]	8,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		ubegrenset

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkjenning		ISO 15693

Mekaniske data

Vekt	[g]	4,75
Type montering		installasjon på ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner	[mm]	Ø 30,00 / L = 2,80
Materialer		PA 6 svart

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E80370



RFID-brikke

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	12
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105