


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-M8


Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

70,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

94,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M8

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20152



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-M8

Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M8, rustfritt stål:
	Tannlåseskive: 2
	riflet mutter: 1 x M30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.