




RFID-brikke

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Applikasjon

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-40,00...85,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	50,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	896,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		ICODE SLIX
Antall blokker		28
Blokkstørrelse	[Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...50,00

Tester/godkjenninger

Radiogodkjenning	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	514,00
Type montering		installasjon på ikke-metalliske materialer; (selvklebende)
Dimensjoner	[mm]	30,00 x 65,00 x 0,10
Materialer		PP; gummiert: HL2

Merknader

Antall i forpakning	500,00 stk.
---------------------	-------------



RFID-brikke

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Andre data

Leseavstand når den ikke er monteret på metall (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130