




RFID-brikke

ID-TAG/Tear Shape/06



Applikasjon

Applikasjon	koding av transportører i transportbånd
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-25,00...55,00
Temperaturtopp (passiv) [°C]	75,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
Minnestørrelse [bit]	896,00
Minnetype	EEPROM
Brikketype	ICODE SLIX
Antall blokker	28
Blokkstørrelse [Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte]	8,00
RFID standard	ISO 15693
Maks. lesesykluser	ubegrenset
Maks. lesesykluser	100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...55,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse	IP 66

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkjenning	ISO 15693	

Mekaniske data

Vekt [g]	21,60
Type montering	installasjon på ikke-metalliske materialer; (festehempe)
Dimensjoner [mm]	40,00 x 31,00 x 4,80
Materialer	ABS

Merknader

Antall i forpakning	5,00 stk.
---------------------	-----------



RFID-brikke

ID-TAG/Tear Shape/06

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80