


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-R6



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

300,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

107,50

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

6,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20165



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-R6

Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	Monteringsklemmer:, E10221
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.