




## RFID-brikke

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



## Applikasjon

Applikasjon

RFID-koding av metaltanker

## Elektriske data

|                               |        |                              |
|-------------------------------|--------|------------------------------|
| Arbeidsfrekvens               | [MHz]  | 860...930                    |
| Minnestørrelse                | [bit]  | 512,00                       |
| Minnetype                     |        | EEPROM                       |
| Brikketype                    |        | Impinj Monza 4QT             |
| Tag Identifiser (TID)         | [Byte] | 64,00                        |
| Elektronisk produktkode (EPC) |        | 96 bit; (utvidbar: 128 bit)  |
| RFID standard                 |        | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
| Maks. lesesykluser            |        | ubegrenset                   |
| Maks. lesesykluser            |        | 100000                       |

## Driftsforhold

|                      |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -40,00...85,00  |
| Lagringstemperatur   | [°C] | -40,00...100,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 68           |

## Mekaniske data

|             |      |                        |
|-------------|------|------------------------|
| Vekt        | [g]  | 71,60                  |
| Dimensjoner | [mm] | 53,00 x 139,20 x 14,90 |
| Materialer  |      | hus: polykarbonat-ABS  |

## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

# E80393



## RFID-brikke

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

### Andre data

#### leseavstand (m)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| DTE80x          | 2   |
| DTE90x          | 1,9 |
| ANT860 / ANT960 | 5   |
| ANT820 / ANT920 | 2   |