


Splitterboks

ZDO6H057MSS0005H09



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Beskyttelsesklasse	II
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	12,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-5,00...60,00



Splitterboks

ZDO6H057MSS0005H09

Beskyttelse	IP 67; IP 68
-------------	--------------

Tester/godkjenninger

UI godkjenning	Kapslingstype	Type 1
----------------	---------------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	530,60
Dimensjoner	[mm]	22,00 x 54,00 x 100,00
Materialer		PA
Støpt kropps materiale		PA
Antall porter splitterboks		6
Kontakttype		M12
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøying sykluser	> 2 Mio.

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	6 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2
	etiketter: 6

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm






Splitterboks

ZDO6H057MSS0005H09

Tilkobling



BN =	Lederfarger :	brun
BU =		blå
GN =		grønn
GN/VE =		grønn/gul
GY =		grå
PK =		rosa
RD =		rød
WH =		hvit
YE =		gul