


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor med tverrsnittsomformer

FT-00-P-MS



Applikasjon		
Design		Tverrsnitt omformer
Funksjon prinsipp		Sensor for diffus refleksjon
Applikasjon		For bruk i industrielle miljøer
Deteksjonsområde		
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Glassfiberoptikk	[mm]	420,00
OKF		
Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
OOF		
Glassfiberoptikk	[mm]	200,00
OUF		
Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	60,00
Versjon av følehode		rett



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor med tverrsnittsomformer

FT-00-P-MS

Følehovede højde	[mm]	5,00
Følehovede width	[mm]	15,00
Følehovede lengde	[mm]	20,00
Probe dimensjoner	[mm]	5,00 x 15,00 x 20,00
Total lengde	[mm]	600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Fiberarrangement		□
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		messing
Fiberskjede materiale		PVC

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------