


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

50,00

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

56,00

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

540,00

OO50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...60,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

35,00

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

E21104



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Følehovede lengde	[mm]	15,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	3,00
Fiberarrangement		●
Kjerne diameter	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	217 x 0,06
Ytre diameter	[mm]	1,00
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		aluminium
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M4
	Tannlåseskive: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------