


Splitterboks

ZDO8H05HMSS0005H19



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)

Beskyttelsesklasse

II

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

4,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

12,00

Utganger

Elektrisk design


PNP



Splitterboks

ZDO8H05HMSS0005H19


Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...60,00
Beskyttelse		IP 67; IP 68
Tester/godkjenninger		
UI godkjenning	Kapslingstype	Type 1
Mekaniske data		
Vekt	[g]	899,00
Dimensjoner	[mm]	22,00 x 54,00 x 127,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M12
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	bøying sykluser	> 2 Mio.
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	Beskyttende hetter: 2 etiketter: 8	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilkobling - spor		
Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm		



Splitterboks

ZDO8H05HMSS0005H19

Tilkobling



Lederfarger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul

EBC024

Splitterboks

ZDO8H05HMSS0005H19

