


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-X/2,5M



1 lyseemisjon

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF; OMF

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

93,00

OMF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

93,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58,00...315,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

1 161,50

Følehovede høyde

[mm]

12,00

Følehovede width

[mm]

143,00

Følehovede lengde

[mm]

85,00

Probe dimensjoner

[mm]

12,00 x 143,00 x 85,00

Total lengde

[mm]

2 500,00

Liten bøyeradius

[mm]

19,00

E21132



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-X/2,5M

Materialer	armatur: rustfritt stål (1.4301 / 304)
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.