




Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/4-20mA



Produktegenskaper		
Antall måleakser		1
Vinkelområde	[°]	± 20
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		statisk
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	11,00...15,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 35,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall analoge utganger: 1
Utganger		
Utgangssignal		analogt signal
Antall analoge utganger		1
Analog strømutgang	[mA]	4,00...20,00
Maks. last	[Ω]	400,00
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Antall måleakser		1
Vinkelområde	[°]	± 20
Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktighet	[°]	<±7; (nullpunktfeilen kan kompenseres for ved å justere enheten med ± 4°)



Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Repeterbarhet	[°]	0,1
---------------	-----	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	755,00
------	-------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	189,90
Dimensjoner	[mm]	40,50 x 40,50 x 52,20
Materialer		hus: PPO
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	1,80
Monteringsretning		vertikal

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,2 m

Koblinger: 1 x M12; koding: A




1	L+
2	ikke brukt
3	L-
4	analog utgang

Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Diagrammer og grafer

måle- og installasjonsretning



vertikal installasjonsposisjon / rotasjon om z-aksen