


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-W-M6/3M



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OCF; OKF

OCF (High Power)

Glassfiberoptikk [mm]

270,00

OKF

Glassfiberoptikk [mm]

22,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40,00...150,00

Mekaniske data

Vekt [g]

174,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Følehovede lengde [mm]

35,00

Total lengde [mm]

3 000,00

Liten bøyeradius [mm]

45,00

Fiberarrangement



E21154



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-W-M6/3M

Kjerne diameter	[mm]	1,6
Fiberdiameter	[mm]	0,05
Ytre diameter	[mm]	5,40
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Fiberskjede materiale		metall silikon

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------