


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-W-M6/5M



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

14,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...150,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

278,50

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Følehovede lengde

[mm]

35,00

Total lengde

[mm]

5 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

45,00

Fiberarrangement



Kjerne diameter

[mm]

1,6

Fiberdiameter

[mm]

0,05

E21155



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-W-M6/5M

Ytre diameter	[mm]	5,40
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Fiberskjede materiale		metall silikon
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.