




Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II



Produktegenskaper		
Antall måleakser		1
Vinkelområde	[°]	± 90
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		statisk
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	20,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 35,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall analoge utganger: 1
Utganger		
Utgangssignal		analogt signal
Antall analoge utganger		1
Analog strømutgang	[mA]	4,00...20,00
Maks. last	[Ω]	400,00
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Antall måleakser		1
Vinkelområde	[°]	± 90



Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II


Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktighet	[°]	<±7; (nullpunktfeilen kan kompenseres for ved å justere enheten med ± 4°)
Repeterbarhet	[°]	0,1
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...85,00
Lagringsfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	991,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	191,80
Dimensjoner	[mm]	40,50 x 40,50 x 52,20
Materialer		hus: PPO
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	1,80
Monteringsretning		vertikal
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,2 m		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		
1	L+	
2	ikke brukt	
3	L-	
4	analog utgang	

Helningssensorer

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

Diagrammer og grafer

Mess- und Montagerichtung



vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse