


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 monteringshull

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF; OO50; OCF

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

70,00

OO50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

150,00

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

530,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

45,20



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Version av følehode		vinklet
Følehovede høyde	[mm]	3,00
Følehovede width	[mm]	11,00
Følehovede lengde	[mm]	15,00
Probe dimensjoner	[mm]	3,00 x 11,00 x 15,00
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	2,00
Fiberarrangement		⊙⊙
Kjerne diameter	[mm]	1
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		PE

Tilbehør

Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M2, rustfritt stål:
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------