


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

Bøyebestandig design for applikasjoner innen robotikk; For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF; OO50; OCF

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

10,00

OO50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

30,00

OCF (High Power)

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

180,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

30,60

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

23,00

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

5,00

E21322



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Fiberarrangement	⦿
Kjerne diameter [mm]	4 x 0,25
Fibermateriale	PMMA
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	PE
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M4 Tannlåseskive: 2
Tilbehør (valgfritt)	Kutter for fiberoptikk:, E20600
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.