


E30430



IO-Link-skjerm

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Applikasjon	visning av alle prosessverdier for en tilkoblet sensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 47,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	visning, angivelse
---------------------------------------	--------------------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
Profiler	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO modus	nei
Nødvendig hovedporttype	A
Min. prosess syklus tid [ms]	11,20
Støttede DeviceIDs	Type drift default
	DeviceID 694

E30430



IO-Link-skjerm

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[ANN]	397,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	204,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Displayer/driftselementer		
Display		fargeskjerm 1,44", 128 x 128 piksler
		2 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Y-splittere:, E12481
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; kontakter: gullbelagte		