


Sveiseadapter for prosessensorer

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
- 2 Lekkasjeport
- 3 tetningsområde

EHEDG Certified

Applikasjon	
Design	med lekkasjeport
Trykkklassifisering [bar]	16,00
Merknad om trykkvurdering	for tilkoblingen sensor–adapter
Tester/godkjenninger	
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data	
Vekt [g]	312,80
Materialer	rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling	G 1 tettingskjele
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 50 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	0,4 / 4
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.